

# Priključek za pregradne stene NPQH-H-Q10-E-P10

Številka dela: 578302

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	standardna
Nazivni premer	9 mm
Globina vstavljanja gibke cevi	18.3 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	pregrada
Velikost posode	10
Konstruktivna zgradba	princip Push-Pull
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.095 MPa...2 MPa -0.95 bar...20 bar -13.775 000032...290 000032
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Pristojni organ za izdajo certifikata	NSF C0523185
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistih prostorov	Razred 4 v skladu z ISO 14644-1
Primerno za živila	glej izjavo o skladnosti NSF/ANSI 169
Temperatura okolice	0 °C...150 °C
Teža izdelka	52 g
Način pritrditve	zunanjí šestrob SW22
Pnevmatični priključek 1	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Pnevmatični priključek 2	za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	Medenina, kemično nikljana
Material zadrževalnega obroča	PEI
Material sprostilnega obroča	Medenina, kemično nikljana
Material matice	Medenina, kemično nikljana
Material tesnila gibke cevi	FPM

Značilnost	Vrednost
Material segmenta za vpenjanje gibke cevi	visoko legirano nerjavno jeklo
Material podpornega obroča	PEI