


# Magnetni ventil MHJ9-MF/LP

Številka dela: 8084233

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	2/2, zaprt, monostabilen
Način upravljanja	električno
Konstruktivna širina	9 mm
Normalen nazivni pretok	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	Priključna plošča
Delovna napetost	24 V DC
Delovni tlak	0.05 MPa...0.4 MPa 0.5 bar...4 bar
Konstruktivna zgradba	Sedežni ventil brez povratne vzmeti
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Stopnja zaščite	IP40
Dimenzija rasterja	9,5 mm
Napotek glede delovanja	Ne sme delovati brez pretoka. najvišja temperatura okolice pri blokovni montaži s pretokom: 45 °C
Načelo tesnjenja	trdo
Položaj vgradnje	poljubno
Pomožno ročno upravljanje	brez
Način krmiljenja	neposredno
Smer toka	ni reverzibilna
b-vrednost	0.38
Vrednost C	0.4 000022
Največja preklopna frekvenca	1000 Hz
Čas vklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 24 V v novem stanju	0.8 ms
Čas izklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 24 V v novem stanju	0.5 ms
Čas vklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 48 V v novem stanju	0.6 ms
Čas izklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 48 V v novem stanju	0.4 ms
Čas vklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 12 V v novem stanju	1.1 ms
Čas izklopa pri 0,4 MPa (4 bar, 58 psi) in 12 V v novem stanju	0.4 ms
Čas vklopa pri 0,05 MPa (0,5 bar, 7,25 psi) in 24 V v novem stanju	0.7 ms
Čas izklopa pri 0,05 MPa (0,5 bar, 7,25 psi) in 24 V v novem stanju	0.5 ms
Toleranca časa izklopa	+15 %/-25 %
Toleranca časa vklopa	+/-15 %

Značilnost	Vrednost
Območje delovne napetosti DC	12 Volt...53 Volt
Trajanje vklopa	100%
Napotek glede delovne napetosti	delovanje samo s povezovalnim kablom MHJ9-KMH-...
Upornost tuljave	2.5 Ohm
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Omejitev temperature okolja in medija	v odvisnosti od preklopne frekvence (glej diagram)
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 °C...50 °C
Dovoljena temperatura površine magneta	120 °C
Temperatura medija	-5 °C...60 °C
Temperatura okolice	-5 °C...60 °C
Največji pritezni moment za pritrditev ventila	0.28 Nm
Teža izdelka	25 g
Električni priključek	2-polni vtič KMH
Način pritrditve	na priključni ploščici
Pnevmatični priključek 1	priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	HNBR
Material ohišja	Ojačan PA
Material vijakov	jeklo