


# Kabel motorja NEBM-T1G8-E-15-Q7N-LE8-1

Številka dela: 8085950

FESTO

za EMMS-AS-40/55 z enkoderjem s CMMT-AS.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	EN 61984
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Masa izdelka	2.400 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	ITT M3
Električni priključek 1, število polov/žic	10
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	8
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	8
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	8
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 630 V
Opomba k območju obratovalne napetosti DC	0 - 48 V za 0,25 mm <sup>2</sup>
Območje obratovalne napetosti AC	0 ... 630 V
Opomba k območju obratovalne napetosti AC	0 - 48 V za 0,25 mm <sup>2</sup>
Tokovna obremenitev pri 40 °C	12 A
Opomba k dopustni tokovni obremenitvi pri 40 °C	3 A za 0,25 mm <sup>2</sup>
Odpornost na nihanje napetosti	4 kV
Opomba k zaščiti pred električnim udarom	0,5 kV za 0,25 mm <sup>2</sup>
Dolžina kabla	15 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 55 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 110 mm
Premer kabla	11 mm
Struktura kabla	4x0,75+2x(2x0,25) zaslonjen
Imenski presek vodnika	0,25 mm <sup>2</sup> 0,75 mm <sup>2</sup>
Zaključki žic	Tulka po DIN 46228-A..-10 Tulka po DIN 46228-E..-12
Vrsta zaščite	IP65
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-50 ... 90 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 90 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po RoHS direktivi EU
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	oranžna