

# Zmanjšanje hoda VAVA-F12-H-H1

Številka dela: 8089993

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	Omejitev odpiralnega hoda
Protieksplzijska zaščita	con 1 (ATEX) con 2 (ATEX) con 21 (ATEX) con 22 (ATEX)
Razred korozijske odpornosti KBK	3 – močna odpornost proti koroziji
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek za uporabo	Pri uporabi s poševnosedežnim ventilom VZXA odobritev SIL preneha veljati za celoten izdelek.
Stopnja zaščite	IP6X
Temperatura okolice	-50 °C...100 °C
Temperatura skladiščenja	-10 °C...60 °C
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	253 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	EPDM
Material matice	visoko legirano nerjavno jeklo
Material vijakov	visoko legirano nerjavno jeklo
Material blažilnika	visoko legirano jeklo
Material konektorja	visoko legirano nerjavno jeklo