


Kabel motorja NEBM-M16G8-E- -Q7-LE8

Številka dela: 8003773

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Na podlagi standarda | EN 61984 |
| Oznaka linije | brez nosilca tablice |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran področne naprave |
| Električni priključek 1, zasnova | okrogla oblika |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | doza |
| Električni priključek 1, kabelski izhod | ravna oblika |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | M16x0,75 |
| Električni priključek 1, število polov/žil | 8 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile | 6 |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilne enote |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | odprt konec |
| Električni priključek 2, število polov/žil | 8 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile | 6 |
| Območje delovne napetosti DC | 0 V...600 V |
| Napotek glede območja delovne napetosti DC | 0–300 V za prečni prerez vodnika 0,25 mm ² |
| Območje delovne napetosti AC | 0 V...600 V |
| Napotek glede območja delovne napetosti AC | 0–300 V za prečni prerez vodnika 0,25 mm ² |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C | 12 A |
| Napotek glede tokovne obremenljivosti pri 40 °C | 4 A za prečni prerez vodnika 0,25 mm ² |
| Odpornost proti udarni napetosti | 6 kV |
| Napotek glede odpornosti proti udarni napetosti | 4 kV za prečni prerez vodnika 0,25 mm ² |
| Zaščita | da |
| Dolžina kabla | 1 m...25 m |
| Lastnost voda | primerno za energetske verige |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov | 55 mm |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 110 mm |
| Premer kabla | 11 mm |
| Zgradba kabla | 4 x 0,75 mm ² + 2 x (2 x 0,25 mm ²) |

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Nazivni prečni prerez vodnika | 0.25 mm ² 0.75 mm ² |
| Konci žil | Kabelska tulka |
| Stopnja zaščite | IP65 |
| Napotek glede stopnje zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -50 °C...90 °C |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | -40 °C...90 °C |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti) | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti v skladu z direktivo EU RoHS |
| Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti) | v skladu s predpisi ZK RoHS v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Stopnja umazanosti | 3 |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 0 – brez korozijske obremenitve |
| Material kabelskega plašča | TPE-U(PUR) |
| Barva kabelskega plašča | oranžna |
| Material izolacijskega ovoja | TPE-E |