



Pnevmatični ventil VUWS-LT30-M52-M-G38

Številka dela: 8096576

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Ventil | 5/2 monostabilen |
| Način vklopa | pnevmatičen |
| Velikost ventila | 31 mm |
| Normalni imenski pretok | 1.800 l/min |
| Obratovalni tlak MPa | 0,25 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Konstruktivska zgradba | Krožnikast sedež |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Dovoljenje | c UL us - Recognized (OL) |
| Imenska velikost | 8,1 mm |
| Funkcija izpuha | z dušenjem |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Pomožni ročni vklop | brez |
| Vrsta krmiljenja | neposredno |
| Napajanje s krmilnim zrakom | notranji |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Prekritje | negativno prekrivanje |
| Krmilni tlak Mpa | 0,25 ... 1 MPa |
| Krmilni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Čas preklopa izključen | 22 ms |
| Čas preklopa vključen | 17 ms |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozivna obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Krmilni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 473 g |
| Način pritrditve | na priključno letev s skoznjo izvrtino po izbiri: |
| Priključek dihalne odprtine | ni združen |
| Priključek krmilnega zraka 14 | G1/8 |
| Pnevmatični priključek 1 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 3 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 4 | G3/8 |
| Pnevmatični priključek 5 | G3/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | HNBR NBR TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij, lakiran |
| Material, batnični drsnik | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, vijaki | Jeklo, pocinkano |