

Os z zobatim jermenom ELGA-TB-KF-150- -

Številka dela: 8024917

FESTO

s krogličnimi obtočnimi vodili



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Efektiven premer pogonskega pastorka	73,85 mm
Delovni gib	50 ... 7.000 mm
Velikost	150
Rezerva giba	0 mm
Delitev zobatega jermena	8 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Elektromehanska linearna os z zobatim jermenom
Vrsta motorja	Koračni motor Servo motor
Princip merjenja merilnika poti	inkrementalno
Maks. pospešek	50 m/s ²
Maks. hitrost	5 m/s
Ponovljivost	±0,08 mm
Trajanje vklopa	100 %
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	11.000 N
Maks. sila Fz	11.000 N
Maks. moment Mx	167 Nm
Maks. moment My	1.150 Nm
Maks. moment Mz	1.150 Nm
Maks. podajalna sila Fx	2.000 N
Podajalna konstanta	232 mm/U
Interval mazanja, odvisen od razdalje	1.000 km
Masa vodila	7,24 kg
Masa dodatnega vodila	5,84 kg
Material, profil	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivni trak	trak iz nerjavnega jekla
Material, pokrov pogona	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vodilo drsnika	jeklo za poboljšanje
Material, vodilni drog	jeklo za poboljšanje corrotect prevleka
Material, jermenica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, drsnik	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, vpenjalno telo zobatega jermena	Nerjavna jeklena litina
Material, zobat jermen	Polikloropren s steklenimi vlakni in prevleko iz najlona Poliuretan z jeklenim jedrom in najlonsko prevleko Poliuretan z jeklenim jedrom