


# Vtično podnožje NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Številka dela: 8109878

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Način pritrditve	s skožno izvrtino za vijak M3
Kabelski odvod	Raven
Masa izdelka	6,8 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, priključna tehnika	ZIF
Električni priključek 1, število polov/žic	12
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vtaknjen
Električni priključek 2, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 2, priključna tehnika	ZIF
Električni priključek 2, število polov/žic	12
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	vtaknjen
Električni priključek 3, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 3, oblika	oglat
Elektrischer Anschluss 3, Anschlussart	Vtič
Električni priključek 3, priključna tehnika	Kodiran specifično za Festo
Električni priključek 3, število polov/žic	3
Električni priključek 3, zasedeni poli/žice	3
Električni priključek 3, vrsta pritrditve	vtaknjen
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 310 V
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Zaščita (oplaščenje)	ne
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bron, nikljan in pozlačen