


Ventil s poševnim sedežem

VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

Številka dela: 8111594

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Konstruksijska zgradba | Sedežni ventil z batničnim pogonom |
| Način vklopa | pnevmatičen |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek voda | Navojna objemka G1 1/4 po DIN ISO 228 |
| Ventil | 2/2 |
| Smer pretoka | ni reverzibilen |
| Tlak medija | 0 ... 0,44 MPa 0 ... 4,4 bar |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Vrsta krmiljenja | z zunanjim krmilnikom |
| Pnevmatični priključek | Notranji navoj G1/8 |
| Obratovalni tlak MPa | 0,5 ... 0,7 MPa |
| Obratovalni tlak | 5 ... 7 bar 72,5 ... 101,5 psi |
| Medij | Para Hidravlično olje na mineralni osnovi Inertni plini Mineralno olje Voda filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 200 µm nevtralne tekočine |
| Smer pretoka | Preko sedeža ventila, za plinaste in tekoče medije |
| Krmiljenje medija | On/off delovanje |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Maks. viskoznost | 600 mm ² /s |
| Temperatura medija | -10 ... 180 °C |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Pretok Kv | 22,2 m ³ /h |
| Uporaba na prostem | C1 - vremensko zaščiteno področje uporabe |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Material ohišja procesnega ventila | Med (medenina) |
| Številka materiala, ohišje procesnega ventila | CW724R |
| Material, tesnilo | FPM |
| Material, tesnilo vretena | PTFE |
| Material, sedež tesnila | PTFE |
| Masa izdelka | 1.937 g |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EU-smernici za tlačne naprave |
| UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti) | Predpis Združenega kraljestva za tlačne naprave |
| Velikost pogona | 46 mm |
| Gib | 17 mm |
| Krmilna funkcija | Zapiranje s silo vzmeti, NC |
| Zaznavanje položaja | z mehanskim prikazom |
| Material ohišja pogona | Ojačan PA |
| Temperatura skladiščenja | -10 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, pokrov | Ojačan PA |