



# Kabel motorja

## NEBM-F1W31-XC-0.2-F1N-DF1W31

Številka dela: 8113317

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Pogostost priključenja	30
Masa izdelka	11 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	kotna
Električni priključek 1, opomba k odvodu vodnika	90°
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema F1
Električni priključek 1, število polov/žic	31
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	31
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Zaskočno zaklepanje
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, oblika	oglat
Električni priključek 2, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 2, odvod kabla	kotna
Električni priključek 2, opomba k odvodu vodnika	90°
Električni priključek 2, priključna tehnika	Priključna shema F1
Električni priključek 2, število polov/žic	31
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	31
Električni priključek 2, vrsta pritrditve	Zaskočno zaklepanje
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 50 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,5 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,25 kV
Dolžina kabla	0,2 m
Lastnost vodnika	za dinamične aplikacije
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	0 mm
Opomba za polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	Se lahko upogne enkrat
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 25 mm
Struktura kabla	31 žic, razdalja 0,5 mm
Imenski presek vodnika	0,0105 mm <sup>2</sup>
Vrsta zaščite	IP20
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 75 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 70 °C
Temperatura skladiščenja	-25 ... 55 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PET
Barva oplaščenja kabla	siva
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bakrova zlitina, pocinkana