

Prirobnični manometer PAGN-P-63-0.4M-G14-1

Številka dela: 8037003

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|-------------------------------------|
| Območje prikaza | 0 ... 0,4 MPa |
| Ustreza standardu | EN 837-1 |
| Imenska velikost manometra | 63 |
| Konstruktivna zgradba | Cevni manometer |
| Način pritrditve | Vgradnja na stikalno ploščo |
| Delovni medij | Inertni plini nevtralne tekočine |
| Obratovalni tlak MPa | 0 ... 0,4 MPa |
| Obratovalni tlak | 0 ... 4 bar 0 ... 58 psi |
| Faktor izmenične obremenitve | 0,66 |
| Razred natančnosti mer | 1 |
| Vrsta zaščite | IP43 |
| Temperatura skladiščenja | -40 ... 70 °C |
| Temperatura medija | -20 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Lega priključka | Zadnja stran centrična |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Materiali v stiku z medijem | Med (medenina) |
| Material, navojni čep | Med (medenina) |
| Material, ohišje | ABS |
| Material, kontrolno okence | SAN |
| Material, pritrdilni obroč | Jeklo |
| Material, vijaki | Jeklo |
| Barva ohišja | črna |
| Masa izdelka | 120 g |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez acetilena brez kisika |