


Povezovalni kabel NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

Številka dela: 8115892

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Pogostost priključevanja	20
Masa izdelka	0,5 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema Q7
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	vtaknjen
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Dvojni vod
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	2
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,3 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,2 kV
Zaščita pred zamenjavo polov	ne
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Zaščita (oplaščenje)	ne
Namig za obratovanje	Obratovanje samo z zunanjim zmanjšanjem moči
Dolžina kabla	0,1 m
Lastnost vodnika	Basic
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 11 mm
Polmer upogiba, gibljiva instalacija kabla	≥ 16,5 mm
Premer kabla	1,1 mm
Struktura kabla	2x0,08
Imenski presek vodnika	0,08 mm ²
Imenski presek vodnika (AWG)	AWG28
Zaključki žic	pokositren
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, pozlačena
Material, izolirni ovoj	PVC