

# Povezovalni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1

FESTO

Številka dela: 8126918



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost  |
|--|---|
| Oznaka linije                                | brez nosilca tablice  |
| Teža izdelka                                 | 1900 g  |
| Električni priključek 1, funkcija            | Stran področne naprave  |
| Električni priključek 1, zasnova             | oglata oblika   |
| Električni priključek 1, vrsta priključka    | vtič in vtičnica  |
| Električni priključek 1, kabelski izhod      | ravna oblika  |
| Električni priključek 1, priključna tehnika  | RJ45 in letev z vtičnicami, 12 polov, 2 vrsti                 |
| Električni priključek 1, število polov/žil   | 20  |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žile  | 14  |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve    | varovalo vijaka   |
| Električni priključek 2, funkcija            | Stran krmilne enote   |
| Električni priključek 2, zasnova             | okrogla oblika  |
| Električni priključek 2, vrsta priključka    | hibridni vtič   |
| Električni priključek 2, kabelski izhod      | ravna oblika  |
| Električni priključek 2, število polov/žil   | 17  |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žile  | 14  |
| Električni priključek 2, vrsta pritrditve    | vijačna vez   |
| Območje delovne napetosti DC                 | 0 Volt...24 Volt  |
| Nazivna delovna napetost DC                  | 24 Volt   |
| Tokovna obremenljivost pri 40 °C             | 11.7 A  |
| Odpornost proti udarni napetosti             | 6 kV  |
| Zaščita                                      | ne  |
| Dolžina kabla                                | 15 m  |
| Lastnost voda                                | Standardno  |
| Preskusni pogoji vodnika                     | preskusni pogoji na zahtevo                                   |
| Polmer upogibanja, fiksna napeljava kablov   | 130 mm  |
| Polmer upogibanja, premična napeljava kablov | 130 mm  |
| Premer kabla                                 | 8 mm  |
| Toleranca, premer kabla                      | ± 1 mm  |
| Zgradba kabla                                | 4 x (1 x 0,128 mm <sup>2</sup> ) + 10 x 0,128 mm <sup>2</sup> |
| Nazivni prečni prerez vodnika                | 0.128 000013  |

| Značilnost  | Vrednost                                  |
|---|---|
| Stopnja zaščite                                   | IP65                                      |
| Napotek glede stopnje zaščite                     | v montiranem stanju                       |
| Temperatura okolice                               | 0 °C...40 °C                              |
| Temperatura okolice pri gibljivi napeljavi kablov | 0 °C...40 °C                              |
| Temperatura skladiščenja                          | -20 °C...70 °C                            |
| Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)              | v skladu z direktivo EU o nizki napetosti |
| Skladnost z LABS                                  | VDMA24364 – cona III                      |
| Napotek glede materialov                          | V skladu z RoHS                           |
| Stopnja umazanosti                                | 3   |
| Razred korozijske odpornosti KBK                  | 0 – brez korozijske obremenitve           |
| Material kablanskega plašča                       | TPE-U(PUR)                                |
| Barva kablanskega plašča                          | rdeča                                     |
| Material izolacijskega ovoja                      | PP  |