

# Pogon EMGA-80-A-G12-80P

Številka dela: 8141745

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	80 mm
Velikost prirobnice motorja	80 mm
Torzijska zračnost	0,25 deg
Vrsta pogona	Kotni reduktor
Prestava reduktorja	12:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	7.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	120 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	1,379 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	192 Nm
Maks. izkoristek	94 %
Togost pred zasukom	5 Nm/arcmin
Masa izdelka	5.000 g
Vmesnik reduktorja, odgon	80G
Vmesnik reduktorja, pogon	80P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS