

Ščipalni ventil VZQA-C-M22C-6-S5S5-V2V4E-4

Številka dela: 8079857

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---------------------------------------|---|
| Konstruktivna zgradba | pnevmatsko krmiljeni utesnitveni ventil |
| Način upravljanja | pnevmatično |
| Načelo tesnjenja | mehko |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način pritrditve | vgradnja v napeljavo |
| Priključek armature | spojka v skladu z DIN 32676, serija A |
| Nazivni premer DN | 6 |
| Ventilska funkcija | 2/2, zaprt, monostabilen |
| Smer toka | obojestranski |
| Tlak medija | 0 MPa...0.4 MPa 0 bar...4 bar 0 000032...58 000032 |
| Delovni tlak | 0.35 MPa...0.6 MPa 3.5 bar...6 bar 50.75 000032...87 000032 |
| Nazivni tlak armature PN | 10 |
| Razpočni tlak | 1.6 MPa 16 bar 232 000032 |
| Način vračanja | mehanska vzmet |
| Način krmiljenja | zunanje krmiljenje |
| Priključek za pomožni krmilni zrak 12 | M3 |
| Krmilni medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Medij | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:~:1] voda |
| Največja viskoznost | 4000 mm ² /s |
| Temperatura medija | -5 °C...100 °C |
| Temperatura okolice | -5 °C...60 °C |

| Značilnost | Vrednost |
|-----------------------------------|--|
| Temperatura skladiščenja | 5 °C...20 °C |
| Pretok Kv | 0.7 m ³ /h |
| Čas vklopa | 125 ms |
| Čas izklopa | 125 ms |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Skladnost z LABS | VDMA24364 – cona III |
| Material ohišja | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Številka materiala ohišja | 1.4301 |
| Material pokrova ohišja | visoko legirano nerjavno jeklo |
| Številka materiala pokrova ohišja | 1.4404/AISI 316L |
| Material tesnil | FPM |
| Material zapornega elementa | EPDM |
| Teža izdelka | 311 g |
| Primerno za živila | Glej razširjene informacije o materialu. |
| Material posode | PPS |