

Hvataljka sa mehom DHEB-8-E-D-S-L

Broj artikla: 1320754

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	8
Hod meha	3,5 mm
Min. prečnik prihvata	8 mm
Maks. prečnik prihvatanja	11 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	jednosmerni zatvoreno
Funkcija hvataljke	Adaptive
Konstruktivna struktura	Kontrakcijska membrana prisilno vođen proces kretanja
Vodica	Osnovna vodica
Prepoznavanje pozicije	bez
Pogonski pritisak	5 ... 8 bar
Pritisak reseta	< 1 bar
Maks. radna frekvencija hvataljke	≤ 4 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	30 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Food-safe	See Supplementary material information
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
srednji interval zamene za meh	1 Mio SP
Referentna vrednost korisnog tereta	0,08 kg
Težina proizvoda	15 g
Vrsta pričvršćenja	sa spoljašnjim navojem sa kontra maticom po izboru:
Pneumatski priključak	M5
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material bellows	VMQ (silikon)
Material housing	Aluminijum eloksirano