



Adaptivno oblikovno prijemalo DHEF-20-A

Številka dela: 8092533

FESTO

Ostale dolžine gibov na zahtevo. Na voljo samo v standardnih dolžinah gibov 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Izvedba oblike prijemalnega pokrova	Standarden
Gib	66 mm
Min. premer, ki ga je možno prijeto	12 mm
Maks. premer, ki ga je možno prijeto	38 mm
Vrsta pogona	pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	dvosmerni
Prijemalna funkcija	Prilagodljiv
Konstruktivna zgradba	Prijemalni pokrov prisilno voden potek gibanja
Vodilo	Osnovno vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak, pogon kroglične pipe	1 ... 8 bar
Obratovalni tlak pokrova	0,07 ... 0,1 bar
Razpočni tlak pokrova	0,3 bar
Maks. delovna frekvenca prijemala	1 Hz
Čas uvlečenja	290 ms
Čas izvlečenja	270 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	1,29 kgcm ²
Referenčna vrednost koristne obremenitve	1 kg
Masa izdelka	475 g
Način pritrditve	po ISO 9409
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, kapa	VMQ (silikon)
Material, ohišje	aluminij, eloksiran