


Koračni motor EMMS-ST-87-L-S-G2

Broj artikla: 1370490

★ Kernprogramm

bez prenosnika, bez kočnice.

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	B
Termalna klasa prema EN 60034-1	B
Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1	S1
Mehanička zaštita	IP54
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nazivni pogonski napon DC	48 V
Moment držanja, motor	9,3 Nm
Maks. brzina obrtanja	430 1/min
Ugao koraka kod punog koraka	1,8 deg
Tolerancija koračnog ugla	±5 %
Nazivna struja, motor	9,5 A
Električna konstanta, fazna	77,2 mVmin
Radni otpor faze	0,23 Ohm
Induktivni otpor faze	2,7 mH
Moment inercije rotora	3 kgcm ²
Sveukupni moment inercije gonjene strane	3 kgcm ²
Težina proizvoda	4.200 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	65 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	200 N
Moment držanja, kočnica	2 Nm