

# Elektromagnetni ventil

## VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-1P4-22

Broj artikla: 1491882

FESTO

Directly actuated, NPT1/4" connection.



### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	direktno upravljani dosedni ventil
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	NPT1/4
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četvorougaooni oblik
Nazivni prečnik	2,5 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi Mineralno ulje Voda neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Nazivni pritisak procesnog ventila	100
Razlika pritiska	0 bar
Parametri kalema	24 V DC: 11 W
Klasa izolacije	H
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Trajanje uključenosti	100 %
Vrsta resetovanja	mehanička opruga
Vrsta upravljanja	direktno
Pritisak medijuma	0 ... 22 bar
Maks. viskozitet	22 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Propusnost prema EN 12266-1	A
Protok Kv	0,16 m <sup>3</sup> /h
Normalni nazivni protok	170 l/min
Vreme uključenja	20 ms
Vreme isključenja	18 ms
Materijal - napomena	RoHS komformnost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Liveni mesing
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	FPM
Težina proizvoda	550 g
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress