


Modul elektronika VMPA1-FB-EMG-D2-8-S

Številka dela: 8108545

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Diagnoza	Condition Monitoring Prekinitev žice na tuljavo ventila Kratek stik ventilov Spodnja napetost, ventili Napaka v dovodu predkrmilnega tlaka Presežek merjenja časa
Maks. število ventilskih mest	4
Maksimalno število ventilskih tuljav	7
Parametriziranje	Za napake varen način na kanal Forsiranje na kanal Idle (nedejaven) način na kanal Spremljanje
Zaščita pred zamenjavo polov	da
DC obratovalna napetost elektronike/senzorjev	18 ... 30 V
Obratovalna napetost, napetost bremena	18 ... 30 V
Lastna poraba toka pri obremenitveni napetosti	6,5 mA
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	17 mA
Maksimalno število izhodov	7
Maksimalno število vhodov	1
Imenski pritezni tok na magnetno tuljavo	58 mA do 24 ms
Imenski tok pri zmanjšanju toka	25 mA po 24 ms
Električna izolacija kanala - notranji bus	da
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	20 g
Električni priključek	Fieldbus
Material, ohišje	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS