

Vtično navojni priključek NPQE-D-M3-Q3-P10

Številka dela: 8112906

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Imenska velikost	1 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Stopnja čistega prostora	ISO razred 4
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Imenski pritezni moment	0,3 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 5 %
Masa izdelka	1,09 g
Način pritrditve	Zunanji šestkotnik SW5,5
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj M3
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 3 mm
Barva sprostitvenega obroča	modra
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana
Material, tesnilo navoja	NBR
Material, sprostitveni obroč	POM
Material, O-tesnilo	NBR
Material, tesnilo cevi	NBR
Material, segment cevne spojke	nerjavno jeklo