

Elektromagnetni ventil

VZWF-L-M22C-N2-500-E-1P4-6

Broj artikla: 1492181

FESTO

force pilot operated, NPT2" connection.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	Membranski ventil silom upravljano
Način aktiviranja	električno
Princip zaptivanja	mekano
Položaj ugradnje	Magnet stojni
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	2 NPT
Električni priključak	Plug pattern type A to EN 175301-803 Utikači prema EN 175301-803 četvorougaooni oblik
Nazivni prečnik	50 mm
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Ručno pomoćno aktiviranje	bez
Smer protoka	nije reverzibilno
Medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-] Inertni gasovi Mineralno ulje Voda neutralne tečnosti dalji mediji na zahtev
Nazivni pritisak procesnog ventila	40
Differential pressure (MPa)	0 MPa
Razlika pritiska	0 bar
Differential pressure (psi)	0 psi
Parametri kalema	24 V DC: 30 W
Dozvoljena kolebanja napona	+/- 10 %
Pressure of medium	0 ... 0,6 MPa
Pritisak medijuma	0 ... 6 bar
Pressure of medium psi	0 ... 87 psi
Maks. viskozitet	22 mm ² /s
Temperatura medijuma	-10 ... 80 °C
Temperatura okoline	-10 ... 35 °C
Propusnost prema EN 12266-1	A
Protok Kv	28 m ³ /h
Normalni nazivni protok	29.900 l/min
Vreme uključenja	1.220 ms
Vreme isključenja	2.140 ms
Materijal - napomena	RoHS komfornost
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Liveni mesing
Broj materijala kućišta	CW617N
Material seals	EPDM
Material screws	visokolegirani čelik, nerđajući

Svojstvo	Vrednost
Broj materijala, vijak	1.4301
Težina proizvoda	6.500 g
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-uređaji pod pritiskom-smernica
Mehanička zaštita	IP65
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress