



# Beskontaktni prekidač SIEN-M30B-NS-S-L

Broj artikla: 150433

FESTO

induktivno, normalni sklopni razmak



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Odgovara standardu	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Nominalni uklopni razmak	10 mm
Osiguran uklopni razmak	8,1 mm
Faktori redukcije	Aluminijum = 0,45 Nerđajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mesing = 0,55 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,5 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	≤ 1,1 mm
Maks. frekvencija prekidača	1.200 Hz
Maks. izlazna struja	200 mA
Pad napona	≤ 2 V
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	+/- 20 %
Struja praznog hoda	≤ 10 mA
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	3-polni M12x1 Utikači
Veličina	M30x1,5
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pritezni moment	40 Nm
Način ugradnje	poravnano
Težina proizvoda	100 g
Material housing	Mesing PA PBTP hromirano
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,8 kV
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Stepen zagađenja	3