



# Beskontaktni prekidač SMEO-1-LED-230-B

Broj artikla: 151671

FESTO

sa Reed kontaktom i svetlećom diodom, bez kompleta za pričvršćenje.



## Tehnički podaci

| Svojstvo                                       | Vrednost   |
|--|--|
| Oblik  | Izrada bloka   |
| Odgovara standardu                             | EN 60947-5-2   |
| Dozvola  | RCM Mark   |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)           | prema EU-EMV-smernici<br>prema EU-niski napon-smernica<br>in accordance with EU RoHS directive       |
| UKCA marking (see declaration of conformity)   | To UK instructions for electrical equipment<br>To UK instructions for EMC<br>To UK RoHS instructions |
| Materijal - napomena                           | RoHS komfornost  |
| Merna veličina                                 | Pozicija   |
| Metod merenja                                  | Reed magnetni  |
| Temperatura okoline                            | -20 ... 70 °C  |
| Tačnost ponavljanja                            | 0,2 mm   |
| Digitalni izlaz                                | sa kontaktom, bipolarno  |
| Funkcija sklopnog elementa                     | Radni kontakt  |
| Vreme uključivanja                             | 0,5 ms   |
| Vreme isključivanja                            | 0,03 ms  |
| Maks. frekvencija prekidača                    | 500 Hz   |
| Maks. izlazna struja AC                        | 250 mA   |
| Maks. izlazna struja DC                        | 120 mA   |
| Maks. uklopna snaga AC                         | 40 VA  |
| Maks. uklopna snaga DC                         | 40 W   |
| Pad napona                                     | $\leq 4,5$ V   |
| Preostala struja                               | 0 mA   |
| Otpornost na kratak spoj                       | ne   |
| Otpornost na preopterećenje                    | ne postoji   |
| Područje pogonskog napona AC                   | 5 ... 250 V  |
| Područje pogonskog napona DC                   | 5 ... 200 V  |
| Zaštita od zamene polova                       | ne   |
| Electrical connection 1, connection type       | Kabl   |
| Electrical connection 1, connection technology | otvoreni kraj  |
| Electrical connection 1, number of pins/wires  | 2  |
| Odlazni smer, priključak                       | aksijalno  |
| Dužina kabla                                   | 2,5 m  |
| Boja izolacije                                 | sivo   |
| Material cable sheath                          | PVC  |
| Vrsta pričvršćenja                             | sa priborom  |
| Pritezni moment                                | 2,9 Nm   |
| Položaj ugradnje                               | proizvoljno  |
| Težina proizvoda                               | 100 g  |
| Boja kućišta                                   | crno   |
| Material housing                               | Epoksidna smola<br>PC  |

| Svojstvo   | Vrednost                      |
|--|-------------------------------|
|  | PET<br>Čelik<br>TPE-O<br>Cink |
| Indikacija stanja                                    | LED žuti                      |
| Temperatura okoline kod pokretnog postopenja kablova | -5 ... 70 °C                  |
| Mehanička zaštita                                    | IP67                          |
| Čvrstoća na udarno naprezanje                        | 4 kV                          |
| PWIS conformity                                      | VDMA24364-B2-L                |
| Stepen zagađenja                                     | 3                             |