


# Dušilni ventil

## VZQA-C-M22C-6-GG-V2V4S1-2

Številka dela: 8117024

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	Pnevmatično vklapljan dušilni ventil
Način vklopa	pnevmatičen
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek procesnega ventila	G1/4
Imenski premer DN	6
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Smer pretoka	povraten
Tlak medija	0 ... 0,2 MPa 0 ... 2 bar
Tlak medija, psi	0 ... 29 psi
Obratovalni tlak MPa	0,35 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	3,5 ... 6 bar 50,75 ... 87 psi
Obratovalni tlak procesnega ventila	10
Razpočni tlak	1,6 MPa
Prebojni tlak	16 bar
Razpočni tlak	232 psi
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta krmiljenja	z zunanjim krmilnikom
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12	M3
Krmilni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Voda
Maks. viskoznost	4.000 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura medija	-5 ... 90 °C
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Temperatura skladiščenja	5 ... 30 °C
Pretok Kv	0,7 m <sup>3</sup> /h
Čas preklopa vključen	125 ms
Čas preklopa izključen	125 ms
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Številka materiala ohišja	1.4301
Material, pokrov ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Štev. materiala pokrova ohišja	1.4404 / AISI 316L
Material, tesnilo	FPM
Material, zapirni element	VMQ (silikon)
Masa izdelka	253 g
Neoporečnost za živila	glej izjavo o skladnosti
Material, lonček	PPS