

Krmilni sistem CMCB-D1-CC-S0

Številka dela: 8118456

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Navodila za uporabo	Izdelek je namenjen izključno za industrijske namene. V stanovanjskih območjih so lahko potrebni ukrepi za preprečevanje motenj.
Konstruktivna zgradba	Krmilna omara
Performančni nivo (PL)	Kategorija B, Performance Level b
Dimenzije Š x D x V	220 mm x 350 mm x 440 mm
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka
Maks. poraba toka	1,1 A
Poraba toka sekundarnega tokovnega kroga	5 A
Maks. tokovno napajanje	6 A
Imenska obratovalna napetost AC	230 V
Vrste omrežja	TT TN IT
Omrežna frekvenca	50 ... 60 Hz
Stopnja umazanije	2
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	maks. 50 % pri 40 °C
Zaščita pred neposrednim in posrednim dotikom	Zaščitna izredno nizka napetost z varnim odklopom (PELV) Ozemljitev vseh izpostavljenih prevodnih delov
Vrsta zaščite	IP54
Pogoji okolice	Notranji prostor
Temperatura okolice	5 ... 40 °C
Imenska nadmorska višina uporabe	1000 m NN
Masa izdelka	15 kg
Električni priključek	Vzmetna sponka Push-in
Opomba o materialu	Ustreza RoHS