


# Robotski sklop - paralelno prijemalo EHPS-20-A-RA1

Številka dela: 8119112

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Gib na prijemalno čeljust	13 mm
Maks. natančnost izmenjave	$\leq 0,2$ mm
Maks. kotna zračnost prijemalnih čeljusti ax, ay	0,3 deg
Maks. zračnost prijemalnih čeljusti Sz	0,05 mm
Krožna simetrija	$\leq 0,2$ mm
Ponovljivost prijemala	$\leq 0,01$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Vrsta pogona	električni
Prijemalna funkcija	Vzporeden
Konstruktivska zgradba	Polžast reduktor T-oblika zobata letev/pastorek električno prijemalo
Ustreza standardu	IEC 61010-1
Vodilo	Drсно vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Vrsta motorja	DC servo motor
Krmilni elementi	Zaskočno stikalo
Prikaz stanja pripravljenosti	LED
Maks. frekvenca takta	0,7 Hz
Maks. masa na zunanji prijemalni prst	150 g
Maks. poraba toka	2 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Dovoljenje	RCM Mark
KC oznaka	KC-EMV
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Nivo glasnosti	$\leq 70$ dB(A)
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Skupna prijemalna sila	218 N
Masni vztrajnostni moment	2,05 kgcm <sup>2</sup>
Maks. sila na prijemalno čeljust Fz, statična	325 N
Maks. moment na prijemalno čeljust Mx, statičen	13 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust My, statičen	8 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust Mz, statičen	13 Nm
Interval domazovanja vodilnih elementov	2 Mio SP
Masa izdelka	630 g
Električni priključek	5-polni Kabel z vtičem

Značilnost	Vrednost
	M12x1
Način pritrditve	Notranji navoj in centrirna puša s skožno izvrtino in centrirno pušo po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	aluminij, eloksiran
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo, nerjavno
Povezava z robotom	Universal Robots UR3/5/10 (od PolyScope CB 3.6.0) Universal Robots UR3e/5e/10e (od PolyScope SW 5.0.0)
Vsebovan pribor	1x adapterska plošča 1x velcro zvitek 1x oddajnik položaja 1x USB-Stick mit URCap 2x povezovalni vod