


Višestruki razvodnik QSQ-1/4-6

Broj artikla: 153288

FESTO

Orijentacija 360°, 4 izlaza.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|---|---|
| Veličina | Standard |
| Nazivni prečnik | 5,2 mm |
| Način zaptivanja na navojnom čepu | Presvlaka |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Konstruktivna struktura | Push-pull princip |
| Veličina kontejnera | 1 |
| Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja | -0,95 ... 6 bar |
| Pogonski pritisak zavisn od temperature | -0,95 ... 14 bar |
| Maritime classification | see certificate |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:...] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama www.festo.com |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okoline | -10 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 30 g |
| Broj izlaza | 4 |
| Broj dovodnih kablova | 1 |
| Pneumatski priključak 1 | Spoljašnji navoj R1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | za crevo spoljašnjeg prečnika 6 mm |
| Boja obruča | plavo |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material housing | PBT |
| Material release ring | POM |
| Material of tubing seal | NBR |
| Material of tube retaining claw | visokolegirani čelik, nerđajući |