


Kotno prijemalo DHWC-20-A-S-NO

Številka dela: 8128702

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Maks. natančnost izmenjave	$\leq 0,2$ mm
Maks. kot odprtja	30 deg
Krožna simetrija	$\leq 0,2$ mm
Ponovljivost prijemale	$\leq 0,1$ mm
Število prijemalnih prstov	2
Vrsta pogona	pnevmatičen
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni odprt
Prijemalna funkcija	kot
Varovanje prijemalne sile	pri odpiranju
Konstruktivska zgradba	Smer priključka ob strani prisilno voden potek gibanja
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,15 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Maks. delovna frekvenca prijemale	≤ 2 Hz
Min. čas odpiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	13 ms
Min. čas zapiranja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	10 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Skupni moment prijemanja pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zapiranje	120,9 Ncm
Masni vztrajnostni moment	0,255 kgcm ²
Maks. sila na prijemalno čeljust F _z , statična	100 N
Maks. moment na prijemalno čeljust M _x , statičen	1,5 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust M _y , statičen	2,2 Nm
Maks. moment na prijemalno čeljust M _z , statičen	2,2 Nm
Masa izdelka	190,5 g
Način pritrditve	Neposredna pritrditev skozi skožnje izvrtine Neposredna pritrditev z navojem s skožnjo izvrtino in prilagodnim zatičem z notranjim navojem in prilagodnim zatičem po izbiri:
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrivna kapa	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, ohišje	Al zlitina za kovanje, eloksirana
Material, prijemalna čeljust	visokolegirano jeklo