

Cev iz umetne mase PUN-H-F-8X1,25-TBL

Številka dela: 8153396

FESTO

Izdelek je primeren za uporabo z serijami vijačenih priključkov tipa: QS, NPQP, NPQM, CRQS in CK.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	8 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	37 mm
Notranji premer	5,7 mm
Min. polmer krivljenja	21 mm
Navodila za uporabo	Gibka cev brez potiska TPE-U Ether basiert
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 0,6 MPa -0,95 ... 6 bar -13,775 ... 87 psi
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 145 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,3 MPa pri 0–60 °C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda (tekoča, brez ledu)
Test gorljivosti materiala	UL94 HB
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Neoporečnost za živila	glej izjavo o skladnosti
Temperatura okolice	-35 ... 60 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,0285 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 8 mm za vtični priključek z notranjim premerom 6 mm z matico
Barva	prosojna modra
Trdota v Shore	D 52 +/- 3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-U(PU)