

Interaktivna upravljalna enota CDPX-X-E2-W-5-EX2

Številka dela: 8155219

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	148 mm
Vgradna globina	17 mm
Višina	105 mm
Dolžina	34 mm
Maks. debelina prednje plošče	17 mm
Ura v realnem času	da
Podprti PLC protokoli	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Odstopanje ure v realnem času	< 100 ppm pri 25 °C
Število barv	16 M
Prikaz	z osvetlitvijo od zadaj
Vrsta prikaza	TFT barva
Lastnosti displeja	Touchscreen
Velikost displeja	5"
Backup baterija	Li baterija, s ponovnim polnjenjem
Ločljivost displeja	800 x 480 slikovnih točk
Električna poraba moči	6 W
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EMC v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-30 ... 80 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-20 ... 55 °C
Opomba za temperaturo okolice	pri navpični vgradnji
Masa izdelka	500 g
USB vmesnik	da
Ethernet-vmesnik	RJ45 10/100 MBd
Način pritrditve	Vmesnik VESA
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Softver za programiranje	Designer Studio
CPU podatki	1 GB RAM