

# Standardni valj DSBC-50-500-D3-PPSA-N3

Številka dela: 8165590

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Hod   | 500 mm   |
| Premer bata   | 50 mm  |
| Navoj batnice   | M16x1,5  |
| Blaženje  | samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja         |
| Položaj vgradnje  | poljubno   |
| V skladu s standardom                                     | ISO 15552  |
| Konec batnice   | zunani navoj   |
| Konstruktivna zgradba                                     | Bat<br>Batnica<br>Profilna cev                                 |
| Zaznavanje položaja                                       | za mejno stikalo   |
| Različice   | enostranska batnica  |
| Delovni tlak  | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar                         |
| Način delovanja   | dvosmerno delovanje  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Napotek glede delovnega/krmilnega medija                  | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK                          | 2 – zmerna korozijska obremenitev                              |
| Skladnost z LABS  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Temperatura okolice                                       | -20 °C...80 °C   |
| Udarne energija v končnih položajih                       | 1 J  |
| Dolžina blaženja  | 22 mm  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni tok | 990 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok        | 1178 N   |
| Premikajoča se masa pri hodu 0 mm                         | 365 g  |
| Dodatna premikajoča se masa na 10 mm hoda                 | 25 g   |
| Osnovna teža pri 0 mm hoda                                | 1216 g   |
| Pribitek teže na 10 mm hoda                               | 78 g   |
| Način pritrditve  | izbirno:<br>z notranjim navojem<br>z opremo                    |
| Pnevmatični priključek                                    | G1/4   |
| Napotek glede materialov                                  | V skladu z RoHS  |

| Značilnost                  | Vrednost                                      |
|-----------------------------|---|
| Material pokrova            | aluminijeva tlačna litina, prevlečena         |
| Material tesnila bata       | TPE-U (PU)                                    |
| Material bata               | gnetna aluminijeva zlitina                    |
| Material batnice            | visoko legirano jeklo                         |
| Material posnemala batnice  | TPE-U (PU)                                    |
| Material blažilnega tesnila | TPE-U (PU)                                    |
| Material bata odbojnika     | POM   |
| Material cevi valja         | Gnetna aluminijeva zlitina, gladko eloksirana |
| Material matice             | jeklo, pocinkano                              |
| Material strgala batnice    | TPE-E   |
| Material ležaja             | Kompozit kovine in polimera                   |
| Material veznih vijakov     | Jeklo, pocinkano                              |