

DUO plastična creva PUN-4X0,75-DUO-BS

Broj artikla: 159674

FESTO

Standardna O.D creva, za QSa utične priključke, CN i CK navojni priključci, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	4 mm
Radius savijanja, merodavan za protok	17 mm
Unutrašnji prečnik	2,6 mm
Min. radius savijanja	8 mm
Uputstva za korišćenje	TPE-U Ester based The plastic tubing can only be installed in contact with cables if the sheathing is free from phosphoric acid esters. Otherwise the plastic tubing can get damaged.
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,7 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 7 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 101,5 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisao od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Dozvola	TÜV
Mesto izdavanja sertifikata	B 013277 0506 00
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material fire test	UL94 HB
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,0178 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 4 mm za spajanje navlačenjem, unutrašnji prečnik 3 mm sa maticom for barbed connector internal diameter 3 mm
Boja	plavo/crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-U(PU)