

# Cev iz umetne mase PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

Številka dela: 8167912

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost                                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Zunanji Ø                                     | 18 mm                                                                                |
| Polmer upogibanja, pomemben za pretok         | 90 mm                                                                                |
| Notranji Ø                                    | 11.2 mm                                                                              |
| Najmanjši polmer upogibanja                   | 36 mm                                                                                |
| Napotek za uporabo                            | na snovi TPE-U Ether                                                                 |
| Lastnosti gibke cevi                          | primerno za energetske verige                                                        |
| Delovni tlak celotnega temperaturnega območja | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032              |
| Od temperature odvisen delovni tlak           | -0.095 MPa...1.3 MPa<br>-0.95 bar...13 bar<br>-13.775 000032...188.5 000032          |
| Napotek glede delovnega tlaka                 | Voda: delovni tlak, odvisen od temperature, glej diagram, največ 0,7 MPa pri 0–60 °C |
| Delovni medij                                 | stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (tekoča, brez ledu)          |
| Material za požarni preskus                   | UL94 HB                                                                              |
| Skladnost z LABS                              | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| Razred čistih prostorov                       | Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča           |
| Primerno za živila                            | Glej razširjene informacije o materialu.                                             |
| Temperatura okolice                           | -35 °C...80 °C                                                                       |
| Teža izdelka glede na dolžino                 | 0.188 000015                                                                         |
| Barva                                         | modra                                                                                |
| Trdota po Shoru                               | D 54 +/-3                                                                            |
| Napotek glede materialov                      | V skladu z RoHS                                                                      |
| Material gibke cevi                           | TPE-U (PU)                                                                           |