


Hitro vijaçeni prikljuèek za pregradne stene QCK-M5-PK-3-B

Številka dela: 9424

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	2.4 mm
Vrsta tesnila na èepu za pritvitje	tesnilni obroè
Položaj vgradnje	poljubno
Zasnova	pregrada
Velikost posode	10
Delovni tlak celotnega temperaturnega obmoèja	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Nazivni pritezni moment	1.33 Nm
Toleranca za nazivni pritezni moment	± 20 %
Pnevmatièni prikljuèek 1	Notranji navoj M5
Pnevmatièni prikljuèek 2	za zunanji Ø cevi 4 mm za vtièni prikljuèek z notranjim Ø 3 mm z matico
Material pokrivne matice	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material matice	jeklo, pocinkano
Material konektorja	Gnetna aluminijeva zlitina, eloksirana