


Nosač ležaja CRLNG-100

Broj artikla: 161845

FESTO

otporno na koroziju, za cilindre CRDNGS.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--------------------------------|--|
| Veličina | 100 |
| Zasnovano na normi | ISO 15552 (dosad takođe VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 4 - Very high corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Temperatura okoline | -40 ... 80 °C |
| Težina proizvoda | 915 g |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| Material mounting | električno polirano visokolegirani čelik |
| Material bearing | Plastika |