

Montažna stopa CRHBN-12/16X1

Broj dela: 161866

FESTO



Tehnički list

| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Veličina konstrukcije | 12/16 |
| Ugradni položaj | Proizvoljan |
| Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK | 4 - izuzetno jaka izloženost koroziji |
| LABS usklađenost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Pogodnost za proizvodnju litijum-jonskih baterija | Metali sa više od 1% masenog udela bakra, cinka ili nikla se ne upotrebljavaju. Izuzeci su nikl u čeliku, hemijski niklovane površine, elektronske pločice, vodovi, električni konektori i namotaji |
| Težina proizvoda | 43 g |
| Napomena o materijalu | RoHS-usaglašen |
| Materijal pričvršćenja | visokolegirani čelik, nerđajući |
| Materijal navrtke | visokolegirani čelik |