

Plastično crevo PUN-CM-12-SW

Broj artikla: 130818

FESTO

Standardna O.D creva, za Qsa utične priključke, poliuretan (u proizvodnji prehrambenih artikala nije dozvoljeno). Antistatično.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Spoljašnji prečnik	12 mm
Radijus savijanja, merodavan za protok	70 mm
Unutrašnji prečnik	8 mm
Min. radijus savijanja	30 mm
Tubing characteristics	Suitable for energy chains
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1 MPa
Pogonski pritisak zavisn od temperature	-0,95 ... 10 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 145 psi
Površinski otpor	0,01 ... 10 MOhm
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-35 ... 60 °C
Težina proizvoda prema dužini	0,08107 kg/m
Pneumatski priključak	For push-in connector outside diameter 12 mm
Boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	D 52 +/-3
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material tubing	TPE-U(PU)