


# Koračni motor EMMS-ST-87-S-SEB-G2

Broj artikla: 1370485

★ Kernprogramm

bez prenosnika, sa kočnicom.

FESTO



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 85 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	B
Termalna klasa prema EN 60034-1	B
Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1	S1
Mehanička zaštita	IP54
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Nazivni pogonski napon DC	48 V
Moment držanja, motor	2,5 Nm
Maks. brzina obrtanja	2.130 1/min
Ugao koraka kod punog koraka	1,8 deg
Tolerancija koračnog ugla	±5 %
Nazivna struja, motor	9,5 A
Električna konstanta, fazna	19 mVmin
Radni otpor faze	0,1 Ohm
Induktivni otpor faze	0,45 mH
Moment inercije rotora	1 kgcm <sup>2</sup>
Sveukupni moment inercije gonjene strane	1,07 kgcm <sup>2</sup>
Težina proizvoda	2.500 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	65 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	200 N
Senzor položaja rotora	Inkrementalni enkoder
Interface rotirajućeg enkodera	RS422 TTL AB-Kanal + Nulti impuls
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	optički
Moment držanja, kočnica	2 Nm
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Primljena snaga, kočnica	11 W
Moment inercije kočnice	0,07 kgcm <sup>2</sup>