


Priključak NPCK-C-D-G14-K10

Broj artikla: 1489336

FESTO



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Nazivni prečnik	6,1 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1,2 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 174 psi
Napomena za pogonski pritisak	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 85 °C Water vapour: 0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) Water vapour
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
RSBP classification to CD-0033	F1a
Food-safe	See Supplementary material information
Note on temperature of medium	Water vapour: max. 120°C
Mehanička zaštita	IP69K
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Note on ambient temperature	The NPCK can be used from -40 to 60 °C when using suitable tubing and observing the maximum operating pressure of the tube.
Nazivni moment pritezanja	20 Nm
Note on the nominal tightening torque	7 Nm +/-10% for NPCK on MPA-C
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 10 %
Težina proizvoda	32,9 g
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 10 mm
Material of union nut	visokolegirani čelik, nerđajući
Material of threaded plug	visokolegirani čelik, nerđajući
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material sealing ring	PEEK