



Beskontaktni prekidač SIEH-M12B-PO-K-L

Broj artikla: 150454

FESTO

induktivno, sa velikim sklopnim razmakom



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|---|
| Odgovara standardu | EN 60947-5-2 |
| Dozvola | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-EMV-smernici |
| Nominalni uklopni razmak | 4 mm |
| Osiguran uklopni razmak | 3,24 mm |
| Faktori redukcije | Aluminijum = 0,4 Nerdajući čelik St 18/8 = 0,8 Bakar = 0,4 Mesing = 0,5 Čelik St 37 = 1,0 |
| Temperatura okoline | -25 ... 70 °C |
| Tačnost ponavljanja kod konstantnih uslova | 0,2 mm |
| Digitalni izlaz | PNP |
| Funkcija sklopnog elementa | Mirni kontakt |
| Histerezis | ≤ 0,36 mm |
| Maks. frekvencija prekidača | 2.500 Hz |
| Maks. izlazna struja | 200 mA |
| Pad napona | ≤ 2 V |
| Induktivni zaštitni spoj | ugrađeno |
| Otpornost na kratak spoj | u taktu |
| Područje pogonskog napona DC | 10 ... 30 V |
| Preostala talasnost | ± 10% |
| Struja praznog hoda | ≤ 10 mA |
| Zaštita od zamene polova | za sve električne priključke |
| Električni priključak | Kabl |
| Dužina kabla | 2,5 m |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Veličina | M12 |
| Vrsta pričvršćenja | sa kontra maticom |
| Način ugradnje | poravnano |
| Težina proizvoda | 110 g |
| Material housing | Mesing PBTP Niklovano |
| Indikacija stanja | LED žuti |
| Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova | -5 ... 70 °C |
| Mehanička zaštita | IP65 IP67 |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |