



Beskontaktni prekidač SMT0-1-NS-K-LED-24-C

Broj artikla: 151684

FESTO

sa svetlećom diodom i integrisanim zaštitnim spojem bez kompleta za pričvršćenje.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Oblik	Izrada bloka
Zasnovano na normi	EN 60947-5-2
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Pozicija
Metod merenja	Induktivni magnetni
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Tačnost ponavljanja	0,2 mm
Digitalni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Radni kontakt
Histerezis	0,1 ... 1,5 mm
Vreme uključivanja	≤ 1 ms
Vreme isključivanja	≤ 1 ms
Maks. frekvencija prekidača	1 kHz
Maks. izlazna struja	200 mA
Maks. uklopna snaga DC	6 W
Pad napona	≤ 3 V
Induktivni zaštitni spoj	prilagođeno kaleima MZ, MY, ME
Preostala struja	≤ 0,01 mA
Otpornost na kratak spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Preostala talasnost	10 %
Zaštita od zamene polova	za sve električne priključke
Electrical connection 1, connection type	Kabl
Electrical connection 1, connection technology	otvoreni kraj
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
Odlazni smer, priključak	aksijalno
Dužina kabla	2,5 m
Svojstvo kabla	Standard
Boja izolacije	sivo
Material cable sheath	PVC
Material insulation	PVC
Krajevi žica	Završetak žice
Vrsta pričvršćenja	sa priborom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	85 g
Boja kućišta	crno
Material housing	PET

Svojstvo	Vrednost
	Cink
Indikacija stanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretnog postepenja kablova	-5 ... 70 °C
Mehanička zaštita	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L