



Vakuumska sklopka VPEV-W-KL-LED-GH

Broj artikla: 152619

FESTO

za montažu na G- ili H-profil.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Dozvola	RCM Mark
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Merna veličina	Relativni pritisak
Postupak merenja	Pneumatsko-električni pretvarač pritiska
Merno područje pritiska	-0,8 ... -0,25 bar
Pogonski pritisak	-1 ... 0 bar
Područje preopterećenja	8 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medijuma	0 ... 60 °C
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Funkcija sklopnog elementa	Naizmeneični kontakt
Histerezis	0,08 ... 0,25 bar
Maks. frekvencija prekidača	3 Hz
Maks. izlazna struja	2.500 mA
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Električni priključak	4-polno Vijčana stezaljka
Vrsta pričvršćenja	sa prolaznim otvorom sa H - profilom po izboru:
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pneumatski priključak	M5
Težina proizvoda	56 g
Material housing	PA PET POM
Material membrane	NBR
Indikacija stanja	LED žuti
Područje podešavanja, vrednosti praga	-0,8 ... -0,25 bar
Mehanička zaštita	IP20
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III