

On-off ventil HEE-3/8-D-MINI-230

Broj artikla: 172940

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za pripreme grupe.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrednost |
|--|--|
| Konstruktivna struktura | Klipni klizač |
| Način aktiviranja | električno |
| Princip zaptivanja | mekano |
| Odzračna funkcija | ne prigušuje se |
| Ručno pomoćno aktiviranje | sa blokiranjem |
| Vrsta resetovanja | mehanička opruga |
| Vrsta upravljanja | predupravljano |
| Funkcija ventila | 3/2 zatvoren, monostabilan |
| Pogonski pritisak | 2,5 ... 16 bar |
| C vrednost | 7,3 l/sbar |
| b-vrednost | 0,28 |
| Normalni nazivni protok | 1.600 l/min |
| Trajanje uključenosti | 100 % |
| Parametri kalema | 230 V AC: 50/60 Hz, vršna snaga 5 VA, snaga držanja 3,7 VA |
| Dozvoljena kolebanja napona | -14 % / +10 % |
| Pogonski medijum | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Napomena o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - Moderate corrosion stress |
| Materijal - napomena | RoHS komfornost |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medijuma | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| CE znak (vidi izjavu o usklađenosti) | prema EU-niski napon-smernica |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| Vrsta pričvršćenja | Ugradnja vodova sa priborom |
| Položaj ugradnje | proizvoljno |
| Smer protoka | nije reverzibilno |
| Težina proizvoda | 223 g |
| Pneumatski priključak 1 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 2 | G3/8 |
| Pneumatski priključak 3 | G1/8 |
| Klasa čistoće vazduha na izlazu | Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni gasovi |
| Električni priključak | Plug pattern type C to EN 175301-803 Utikači prema DIN EN 175301-803 |
| Signal status display | sa priborom |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Aluminijumski odlivak |