


Brojač predbiranja PZV-E-C

Broj artikla: 15608

FESTO

Umanjujući, sa pneumatskim resetom.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Konstruktivna struktura	mehaničko brojilo sa pneumatskim pogonom
Vrsta resetovanja	Taster ili pneumatski signal
Prikaz	5-znamenkasto
Pad pritiska, pogon	$0,2 \pm 0,1$ bar
Pad pritiska, povrat	$0,15 \pm 0,1$ bar
Odzivni pritisak, pogon	$0,6 \pm 0,2$ bar
Pogonski pritisak	2 ... 8 bar
Min. pritisak reseta	2 bar
Min. trajanje impulsa, pogon	10 ms
Min. trajanje impulsa, povrat	180 ms
Min. trajanje pauza, pogon	15 ms
Min. trajanje pauza, povrat	50 ms
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon nije moguć
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Težina proizvoda	150 g
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja prednje ploče
Pneumatski priključak	M5