

Servomotor EMMS-AS-100-L-HV-RMB-S1

Broj artikla: 1562997

FESTO

bez prenosnika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Temperatura okoline	-10 ... 40 °C
Temperatura ležaja	-20 ... 60 °C
Relativna vlažnost vazduha	0 - 90 %
Odgovara standardu	IEC 60034
Klasa zaštite izolacije	F
Klasa dimenzionisanja prema EN 60034-1	S1
Nadzor temperature	PTC otpor
Mehanička zaštita	IP65
Tehnika električnog priključka	Utikači
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Dozvola	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE znak (vidi izjavu o usklađenosti)	prema EU-EMV-smernici prema EU-niski napon-smernica
Nazivni pogonski napon DC	565 V
Nazivni napon DC	565 V
Vrsta spajanja navoja	Zvezda unutrašnja
Number of pole pairs	6
Obrtni moment mirovanja	10,93 Nm
Nazivni obrtni moment	6,29 Nm
Vršni obrtni moment	35,4 Nm
Nazivna brzina obrtanja	3.400 1/min
Maks. brzina obrtanja	4.040 1/min
Nazivna snaga motora	2.240 W
Nazivna struja, motor	3,79 A
Vršna struja	24,8 A
Motorska konstanta	1,66 Nm/A
Naponska konstanta, linijska	98,93 mVmin
Otpor navoja faza-faza	1,98 Ohm
Induktivnost navoja faza-faza	7,76 mH
Sveukupni moment inercije gonjene strane	7,21 kgcm ²
Težina proizvoda	9.390 g
Dozvoljeno aksijalno opterećenje vratila	150 N
Dozvoljeno radijalno opterećenje vratila	650 N
Senzor položaja rotora	Apsolutni multi-turn encoder
Interface rotirajućeg enkodera	EnDat 22
Princip određivanja položaja rotirajućim enkoderom	induktivno
Okidački enkoder rotora	19 Bit
Moment držanja, kočnica	9 Nm
Pogonski napon DC, kočnica	24 V
Primljena snaga, kočnica	18 W
Moment inercije kočnice	0,61 kgcm ²
Switching cycles, holding brake	10 million idle actuations (without friction work)
MTTF, subcomponent	76 years, rotary position encoder 3356 years, holding brake
MTTFd, subcomponent	152 years, rotary position encoder