

Stezna jedinica KPE-16

Broj dela: 178467

FESTO



Tehnički list

Karakteristika	Vrednost
Ugradni položaj	Proizvoljan
Vrsta stezanja sa naizmeničnim smerom	sa obe strane Zatezanje oprugom, otpuštanje komprimovanim vazduhom
Dizajn	Nagibni disk
Varijante	Klipnjača na jednom kraju
Radni pritisak	1 MPa 10 bar
Pritisak otpuštanja	0.3 MPa 3 bar
okrugli materijal za stezanje	16 mm
Radni medij	Komprimovani vazduh u skladu sa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o radnom/upravljačkom mediju	Moguća primena zauljenog vazduha (u tom slučaju se zauljivanje mora nastaviti)
Najviši stepen otpornosti na koroziju KBK	2 - umerena izloženost koroziji
LABS usklađenost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okruženja	-10 °C...80 °C
Statička sila zadržavanja	1000 N
Težina proizvoda	410 g
Radni materijal zaptivki	NBR TPE-U(PU)
Materijal opruge	Čelična opruga
Materijal kućišta	Aluminijum eloksirano
Materijal steznih čeljusti	Mesing
Radni materijal klipa	POM