


Kompaktni cilindar DMML-10- -P-A-S6

Broj artikla: 158564

FESTO

osigurano od zakretanja, za beskontaktno očitavanje sa elastičnim prigušnim prstenovima u krajnjim položajima, mnoge mogućnosti pričvršćenja.

Ostale dužine hoda na zahtev. Može se dobiti samo u standardnim dužinama hoda 5, 10, 15, 20, 25, 30 mm.



Prikaz primera



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	1 ... 30 mm
Prečnik klipa	10 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Način funkcionisanja	dvosmerno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Profilna cev
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	Toplootporne zaptivke maks. 120°C
Osiguranje od zakretanja / vodenje	Šipka za vodenje sa prečkom
Pogonski pritisak	1 ... 10 bar
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon je moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 120 °C
Pritezni moment pričvršćenja pogona	1 Nm +10 %
Teoretska sila kod 6 bara	47 N
Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje	40 N
Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje	47 N
Vrsta pričvršćenja	po izboru: sa prolaznim otvorom sa unutrašnjim navojem
Pneumatski priključak	M3
Material cover	Mesing
Material seals	FPM
Material housing	Aluminijumska legura za kovanje eloksirano
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerdajući