

Okrugli cilindar EG-2,5-10-PK-2

Broj artikla: 15884

FESTO

Micro pneumatika



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Hod	10 mm
Prečnik klipa	2,5 mm
Prigušivanje	bez prigušivanja
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Klip Klipnjača Cev cilindra
Prepoznavanje pozicije	bez
Varijante	jednostrana klipnjača
Pogonski pritisak	3,5 ... 7 bar
Način funkcionisanja	jednosmerni pritsno
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	1,9 N
Teoretska minimalna opružna povratna sila	0,5 N
Teoretska maksimalna opružna povratna sila	1 N
Težina proizvoda	2 g
Vrsta pričvršćenja	sa kontra maticom
Pneumatski priključak	PK-2
Materijal - napomena	RoHS komfornost
Material cover	visokolegirani čelik
Material seals	NBR
Material piston rod	visokolegirani čelik, nerđajući
Material cylinder barrel	Nickel-plated brass