

# L utični priključak QSL-G3/8-16

Broj artikla: 186348

FESTO

Orijentacija 360°, spoljašnji navoj sa spoljašnjim šestougлом.



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrednost
Veličina	Standard
Nazivni prečnik	11 mm
Način zaptivanja na navojnom čepu	Zaptivni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	L-shape
Veličina kontejnera	1
Konstruktivna struktura	Push-pull princip
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,6 MPa
Pogonski pritisak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 6 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 87 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Pogonski pritisak zavisian od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Maritime classification	see certificate
Pogonski medijum	Kompresovani vazduh prema ISO 8573-1:2010 [7:--] Voda prema izjavi proizvođača na stranicama <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Napomena o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 80 °C
Nazivni moment pritezanja	15,5 Nm
Tolerancija uz nazivni moment pritezanja	± 20 %
Težina proizvoda	77 g
Vrsta pričvršćenja	External hexagon A/F 20
Pneumatski priključak 1	Spoljašnji navoj G3/8
Pneumatski priključak 2	za crevo spoljašnjeg prečnika 16 mm
Boja obruča	plavo
Materijal - napomena	RoHS komformnost
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nerdajući